

**Diamantni brusni lonec STARTEC XP-P D×G×V (mm), 100×20×20, Tip: D64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597964 D64
GTIN	9003172004631
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Visokozmogljivi brusni lonci** z diamantno oblogo in kovinskim vezivom, s povečano trdnostjo in optimizirano zmogljivostjo vezanja diamantnih zrn. Zmanjšanje rezalnih sil zaradi optimalne kombinacije zrn in veziva omogoča **največjo zmogljivost brušenja** in **hitrost podajanja**. Največja trdnost robov izboljšuje **natančnost profila** tudi pri visokih podajanjih in **podaljšuje intervale poravnavanja** pri konstantnih rezultatih obdelave površine. **Specifikacija: D64BXP-P STARTEX XP-P.**

**Uporaba:**

Visokozmogljivo brušenje (brušenje utorov) rotirajočih rezalnih orodij v celoti iz karbidne trdine. Za mokro brušenje z oljem (priporočeno) ali emulzijo/vodo.

Oblika: 12V9

Višina brusne obloge X: 10 mm

Kratka za brusno sredstvo: D

**Tehnični opis**

Zrnatost	D64
Kratka za brusno sredstvo	D

Specifikacija	D64BXP-P STARTEX XP-P
Brusno sredstvo	Diamant
Oblika	12V9
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	20 mm
Značilnost blagovnega imena	100×20×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	3 mm
Višina brusne obloge X	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		