



**Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l s pocinkano mrežno rešetko,
Število sodov × prostornina soda (l): 2X200**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981425 2X200
GTIN	4250101184024
Razred artikla	96V

Opis

Izvedba:

Z odprtini, ki omogočajo neposredno nakladanje z viličarjem. Vedno prevažajte le prazne lovilne posode. Možnost nakladanja tudi s paletnim viličarjem.

Uporaba:

Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno (velja za Nemčijo).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tehnični opis

Globina	1245 mm
Širina	865 mm
Višina	350 mm
Masa	31 kg
Prostornina soda	200 l

Prostornina	220 l
Nosilnost	760 kg
Število sodov	2
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Vrsta izdelka	Lovilne posode