

Garant

Garnitura preciznih stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi ploskvami, dolgi, art. 150376 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 6

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150369 6
GTIN	4062406127435
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Praktično za montažo in delavnico.

Natančno stožčasto grezilo št. 150376, **z dolgim držalom s 3 ploskvami.**

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°** brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Obseg dobave:

6-delna garnitura preciznih stožčastih grezil v kaseti.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število grezil	6
Prevleka	TiAlN

Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Pribor

Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150376 16,5
Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150376 6,3
Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150376 20,5
Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150376 10,4
Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150376 12,4
Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150376 8,3