

Garant**Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, vklj. z garnituro pribora, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412845 150
GTIN	4062406127374
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo z obsežnim priborom – **omogoča merjenje zarez, utorov in razmakov med izvrtinami.**

- **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številčk 11,5 mm.**
- **Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije.**
- **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1× digitalno pomično merilo **IP67** s podatkovnim izhodom art. 412690 vel. 150.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

2 para nosilcev merilnih nastavkov, kratkih in dolgih,

3 pari merilnih nastavkov z merilno ploščico Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm,

2 para merilnih nastavkov z merilnim konusom Ø 9 mm, 60° in Ø 12 mm, 60°,

1 par merilnih nastavkov z merilnim valjem Ø 1,5 × 9 mm,

1× vzmetni sistem za konstantno merilno silo,

1× kotni ključ,

1× mostič za merjenje globine 75 mm.

Vključno s stabilno škatlo iz umetne mase.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Število vključenih baterij	1
Z globinskim omejevalnikom	da
Višina števil LCD prikazovalnika	11,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm

021010 200

021000 200

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril
maksimalno merilno območje 200 mm

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom
Merilno območje 150 mm

412690 150

Vijak za držalo za merilnik globine

412236

Pokrov za pomično merilo Tip B

412237 B