

**Garant****Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom, vklj. z garnituro pribora, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412840 150
GTIN	4062406127367
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno pomično merilo z obsežnim priborom – **omogoča merjenje zarez, utorov in razmakov med izvrtinami.**

- **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številčk 11,5 mm.**
- **Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije.**
- **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.**

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

1× digitalno pomično merilo **IP54** s podatkovnim izhodom art. 412680 vel. 150.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

2 para nosilcev merilnih nastavkov, kratkih in dolgih,

3 pari merilnih nastavkov z merilno ploščico Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm,

2 para merilnih nastavkov z merilnim konusom Ø 9 mm, 60° in Ø 12 mm, 60°,

1 par merilnih nastavkov z merilnim valjem Ø 1,5 × 9 mm,

1× vzmetni sistem za konstantno merilno silo,

1× kotni ključ,

1× mostič za merjenje globine 75 mm.

Vključno s stabilno škatlo iz umetne mase.

**Rezervni del:**

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

## Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Standard	ISO 13385
Višina števil LCD prikazovalnika	11,5 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkKS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm

021010 200

021000 200

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril  
maksimalno merilno območje 200 mm

### Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom  
Merilno območje 150 mm

412680 150

Vijak za držalo za merilnik globine

412236