

Garant**LED akumulatorska žepna svetilka, Tip: 145mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081545 145
GTIN	4045197727244
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Fokusirna in zelo robustna LED akumulatorska žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca. Vrtljivo stikalo z vgrajenim prikazom stanja napolnjenosti in vmesnik Micro-USB.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev Micro-USB, zanko za roko in transportno škatlo GARANT.

Funkcija žepne svetilke: Fokus

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 300 lm

Čas obratovanja: 3 h

Število vključenih akumulatorjev: 1

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Celotna dolžina: 145 mm

Tehnični opis

Svetlobni tok	300 lm
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Masa	188 g
Ø glave	35 mm
Čas obratovanja	3 h
Cona ATEX	brez
Število vključenih akumulatorjev	1

Funkcija žepne svetilke	Fokus
Celotna dolžina	145 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

USB-polnilnik, vtič Tip MICRO-USB	081591 MICRO-USB
-----------------------------------	------------------