


Garant
Rezalna plošča, pravokotni profil, HB720, Ø Dmin zareze D1/D2: 10/14Lmm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273977 10/14L
GTIN	4062406127718
Razred artikla	21H

Opis

Pazi:

Obseg naročila = minimalni Ø zareze.

Večji Ø zareze so možni brez spremembe.

$D_1 = D_{\min}$ notranjega Ø.

$D_2 = D_{\min}$ zunanjega Ø.

L-izvedba z večjo globino zareze t_{\max} .

Tehnični opis

Radij R	0,2 mm
Debelina ploščice T	10,7 mm
maksimalna globina rezanja t_{\max}	5 mm
Podajanje f	0,01 - 0,02 mm/v
Središčna razdalja konic L_3	9 mm
Širina zareze w	2 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{\min}	14 mm
Prevleka	TiCN

Zvrst	HB720
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	25 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	100 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		