

**Garant****Rezalna plošča, pravokotni profil, HB720,  $\varnothing$  Dmin zareze D1/D2: 9/14mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273977 9/14
GTIN	4062406127725
Razred artikla	21H

## Opis

**Pazi:**Obseg naročila = minimalni  $\varnothing$  zareze.Večji  $\varnothing$  zareze so možni brez spremembe. $D_1 = D_{\min}$  notranjega  $\varnothing$ . $D_2 = D_{\min}$  zunanjega  $\varnothing$ .L-izvedba z večjo globino zareze  $t_{\max}$ .

## Tehnični opis

Radij R	0,2 mm
Podajanje f	0,01 - 0,02 mm/v
Središčna razdalja konic $L_3$	9 mm
maksimalna globina rezanja $t_{\max}$	3 mm
Debelina ploščice T	9,2 mm
Širina zareze w	2,5 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	14 mm
Prevleka	TiCN

Zvrst	HB720
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	25 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	100 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		