


Garant**Rezalna plošča, okrogel profil, HB720, Ø Dmin zareze D1/D2: 12/14mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273979 12/14 |
| GTIN | 4062406127763 |
| Razred artikla | 21H |

Opis

Pazi:

Obseg naročila = minimalni Ø zareze.

Večji Ø zareze so možni brez spremembe.

$D_1 = D_{min}$ notranjega Ø.

$D_2 = D_{min}$ zunanjega Ø.

L-izvedba z večjo globino zareze t_{maks} .

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 1,5 mm |
| Radij R | 0,5 mm |
| Podajanje f | 0,01 - 0,02 mm/v |
| Središčna razdalja konic L_3 | 9 mm |
| Debelina ploščice T | 7,7 mm |
| Širina zareze w | 1 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 14 mm |
| Prevleka | TiCN |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Zvrst | HB720 |
| Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 120 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 120 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 25 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 60 m/min | K |
| CuZn | primerno | 100 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | pogojno primerno | | |
| prekinjeno | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |