


**Garant****Rezalna plošča, pravokotni profil, HB720, Ø Dmin zarezu D1/D2: 8/12Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273973 8/12L
GTIN	4062406127923
Razred artikla	21H

**Opis****Pazi:**

Obseg naročila = minimalni Ø zarezu.

Večji Ø zarezu so možni brez spremembe.

$D_1 = D_{min}$  notranjega Ø.

$D_2 = D_{min}$  zunanjega Ø.

L-izvedba z večjo globino zarezu  $t_{maks}$ .

**Tehnični opis**

Radij R	0,2 mm
Debelina ploščice T	10,7 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	5 mm
Središčna razdalja konic $L_3$	9 mm
Podajanje f	0,01 - 0,02 mm/v
Širina zarezu w	2 mm
Prevleka	TiCN
Zvrst	HB720

Vrsta izdelka

Mini obračalna rezalna ploščica

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	pogojno primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	25 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	100 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		