

**Garant****Mini rezalna ploščica za izstruževanje, notranja, HB720, Ø Dmin zareze D1/  
D2: 7/12Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273975 7/12L
GTIN	4062406127985
Razred artikla	21H

**Opis****Pazi:**

Obseg naročila = minimalni Ø zareze.

Večji Ø zareze so možni brez spremembe.

$D_1 = D_{min}$  notranjega Ø.

$D_2 = D_{min}$  zunanjega Ø.

L-izvedba z večjo globino zareze  $t_{maks}$ .

**Tehnični opis**

Radij R	1,25 mm
Podajanje f	0,01 - 0,02 mm/v
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	5 mm
Središčna razdalja konic $L_3$	9 mm
Debelina ploščice T	10,7 mm
Širina zareze w	2,5 mm
Prevleka	TiCN

Zvrst	HB720
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	25 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	100 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		