

Garant

Držalo za notranje struženje HM elipsasto, desno, Ø držala DS/previsna dolžina L1: 16/45mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273969 16/45
GTIN	4062406128043
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

- S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.

Elipsasta oblika za največjo upogibno trdnost.

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	110 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 1
Prevesna dolžina L ₁ odmaknjenih držal	45 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Ø držala D _s	16 mm
Področje uporabe	aksialno zarezovalno struženje, zunaj
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

