

Garant**Držalo za notranje struženje HM elipsasto, desno, Ø držala DS/previsna dolžina L1: 12/34mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273969 12/34 |
| GTIN | 4062406128005 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

- S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.

Elipsasta oblika za največjo upogibno trdnost.

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vijak za obračalno ploščico | 279810 1 |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ odmaknjenih držal | 34 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 11 mm |
| Ø držala D _s | 12 mm |
| Področje uporabe | aksialno zarezovalno struženje, zunaj |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

