

**Garant****Držalo za notranje struženje HM okroglo, desno, Ø držala DS/previsna dolžina L1: 16/34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

- **S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.**
- **Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.**

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s pilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 1
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> odmaknjenih držal	34 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Področje uporabe	aksialno zarezovalno struženje, zunaj
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

