

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala DS/previsna dolžina L1:
16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273963 16/12
GTIN	4062406128135
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

- S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279810 1
Celotna dolžina L	92 mm
Prevesna dolžina L ₁ odmaknjenih držal	12 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Ø držala D _s	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje