

**Garant****Držalo vložkov iz trde pene, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	956820 1
GTIN	4062406127596
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Držalo vložkov iz trde pene iz jeklene pločevine za vpenjanje trdih penastih vložkov širine 20G/500 mm. Z dodatnimi držali, ki se namestijo na sredini, za trdno fiksiranje pene. Vsakemu držalo ustrežata 2 penasta vložka velikosti 8×20G ali 4 penasti vložki velikosti 8×10G.

**Primerno za:**

Za obešanje v luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Držalo za vložke iz trde pene se lahko s 4 lesnimi vijaki (niso v obsegu dobave) pritrdi na delovno ploščo.

**Lakiranje:**

Držalo vložkov iz trde pene svetlo sivo RAL 7035, dodatno držalo antracitno RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Primerno le za vložke iz trde pene, v katerih je orodje skoraj poravnano s površino.

Za kataloške penaste vložke samo pogojno primerno. Orodje je treba načrtovati z vpenjanjem v individualno konfiguriranih penastih vložkih.

**Tehnični opis**

Višina	440 mm
--------	--------

Globina	110 mm
Uporabna širina	500 mm
Uporabna višina	400 mm
za gostoto pene	30 mm
Tip	1
Širina	500 mm
Vrsta izdelka	Držalo vložkov iz trde pene