

Garant**Držalo vložkov iz trde pene, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	956820 3
GTIN	4062406128210
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Držalo vložkov iz trde pene iz jeklene pločevine za vpenjanje trdih penastih vložkov širine 20G/500 mm. Z dodatnimi držali, ki se namestijo na sredini, za trdno fiksiranje pene. Vsakemu držalo ustrežata 2 penasta vložka velikosti 8×20G ali 4 penasti vložki velikosti 8×10G.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Držalo za vložke iz trde pene se lahko s 4 lesnimi vijaki (niso v obsegu dobave) pritrdi na delovno ploščo.

Lakiranje:

Držalo vložkov iz trde pene svetlo sivo RAL 7035, dodatno držalo antracitno RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Primerno le za vložke iz trde pene, v katerih je orodje skoraj poravnano s površino.

Za kataloške penaste vložke samo pogojno primerno. Orodje je treba načrtovati z vpenjanjem v individualno konfiguriranih penastih vložkih.

Tehnični opis

Globina	140 mm
---------	--------

za gostoto pene	60 mm
Tip	3
Uporabna širina	500 mm
Višina	440 mm
Širina	500 mm
Uporabna višina	400 mm
Vrsta izdelka	Držalo vložkov iz trde pene