

Mitutoyo**Digitalni višinski merilnik QM-Height, Tip: 350****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445233 350
GTIN	4946368760568
Razred artikla	44B

Opis**Izvedba:**

Zelo natančen, kompakten, ročno nastavljljiv višinski merilnik z dobro čitljivim, enobarvnim LCD-prikazovalnikom. Številne merilne funkcije in možnosti analize za obdelavo podatkov. Hitra, enostavna izbira funkcij ter vseh pomembnih izračunov notranjih in zunanjih premerov in razdalj. Neomejena hitrost pomika. Izboljšana življenjska doba baterije.

Uporaba:

Idealen za delavnico ali merilnico.

Obseg dobave:

Vključno s tipalom s kroglico \varnothing 5 mm, blokom za kalibriranje, 4 baterijami art. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Tipalo, zarisovalna igla, podatkovni kabel in omrežni napajalnik.

Tehnični opis

Preklop koraka številok	0,001/0,0005 mm
Metoda pomikanja merilnih sani	ročna
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	2,4 + 3,5 L/1000 μ m

Merilna sila	1,5 ± 0,5 N
Število vključenih baterij	4
Kalibriranje	E2
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	7 µm
Raven natančnosti ponovitve	1,8 µm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR6
maksimalno območje uporabe	0 - 465 mm
Merilno območje	0 - 350 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

Storitve

Kalibriranje digitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 400 mm	024000 400
DAkS-kalibriranje digitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 400 mm	024010 400

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------