

Mitutoyo**Digitalni višinski merilnik QM-Height, Tip: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445233 600
GTIN	4946368760582
Razred artikla	44B

Opis**Izvedba:**

Zelo natančen, kompakten, ročno nastavljiv višinski merilnik z dobro čitljivim, enobarvnim LCD-prikazovalnikom. Številne merilne funkcije in možnosti analize za obdelavo podatkov. Hitra, enostavna izbira funkcij ter vseh pomembnih izračunov notranjih in zunanjih premerov in razdalj. Neomejena hitrost pomika. Izboljšana življenjska doba baterije.

Uporaba:

Idealen za delavnico ali merilnico.

Obseg dobave:

Vključno s tipalom s kroglico \varnothing 5 mm, blokom za kalibriranje, 4 baterijami art. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Tipalo, zarisovalna igla, podatkovni kabel in omrežni napajalnik.

Tehnični opis

Kalibriranje	E2
Število vključenih baterij	4
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	12 μ m

Merilno območje	0 - 600 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR6
Preklop koraka števil	0,001/0,0005 mm
Raven natančnosti ponovitve	1,8 µm
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	2,4 + 3,5 L/1000 µm
Metoda pomikanja merilnih sani	ročna
maksimalno območje uporabe	0 - 715 mm
Merilna sila	1,5 ± 0,5 N
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

Storitve

DAkS-kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 800 mm	024010 800
Kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 800 mm	024000 800

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------