

**Mitutoyo****Digitalni višinski merilnik QM-Height z zračnim uležajem, Tip: 350****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445234 350
GTIN	4946368760605
Razred artikla	44B

**Opis****Izvedba:**

Zelo natančen, kompakten, ročno nastavljljiv višinski merilnik z dobro čitljivim, enobarvnim LCD-prikazovalnikom. Številne merilne funkcije in možnosti analize za obdelavo podatkov. Hitra, enostavna izbira funkcij ter vseh pomembnih izračunov notranjih in zunanjih premerov in razdalj. Neomejena hitrost pomika. Izboljšana življenjska doba baterije.

**Zračno uležajenje za lahko in nesunkovito pomikanje.****Uporaba:**

Idealen za delavnico ali merilnico.

**Obseg dobave:**

Vključno s tipalom s kroglico  $\varnothing$  5 mm, blokom za kalibriranje, 4 baterijami art. 081561 vel. LR6.

**Dodatni pribor:**

Tipalo, zarisovalna igla, podatkovni kabel in omrežni napajalnik.

**Tehnični opis**

Raven natančnosti ponovitve	1,8 $\mu$ m
Merilna sila	1,5 $\pm$ 0,5 N
Kalibriranje	E2

maksimalno območje uporabe	0 - 465 mm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	7 µm
Število vključenih baterij	4
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	2,4 + 3,5 L/1000 µm
Preklop koraka številke	0,001/0,0005 mm
Metoda pomikanja merilnih sani	ročna
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR6
Merilno območje	0 - 350 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

## Storitve

Kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 400 mm	024000 400
DAkS-kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 400 mm	024010 400