



Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MINIFORM



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavljji ter močnim držalnim magnetom. Različica **Miniform** z **ozkimi**, praktičnimi dimenzijami za torbico (120×59×25 mm), zaponka za pas, ergonomičen ročaj.

Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, **homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve**.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Svetlobni tok	200 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Sijalke	LED modul

Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Svetlobni tok, stopnja 2	100 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	3,7 V
Kapaciteta akumulatorja	1,6 Ah
Celotna širina	59 mm
Čas obratovanja	2,5 h
Celotna dolžina	120 mm
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Masa	138 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	MINIFORM
Vrsta izdelka	Delovne svetilke