

HEDI

Navijalnik kabla, Tip: 15N2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z zaščito **pred pregrevanjem** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico. Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja **150°**.

Funkcija:

IP24: zaščita pred brizganjem vode iz vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom $\varnothing < 12$ mm, vendar brez stika.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

Tehnični opis

Tip	15N2
Dolžina	361 mm
Višina	450 mm
Dolžina kabla	15 m

Struktura kabla	5G2,5
Nazivna priključna moč (razvit)	5000 (16 A) W
Material kabla	Neoprenska guma
Širina	208 mm
Razred kabla	H07RN-F
Material ohišja	Umetna masa
Nazivna napetost	400 V
Vrsta IP-zaščite	IP 24
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla