

Garant**Visokozmogljiva pila s trdo kromirano prevleko nasek 2, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	519100 5
GTIN	4062406128616
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljive pile s trdo kromirano prevleko trdote **HRC 67**, primerne za številna področja uporabe, od obdelave mehkih materialov, kot je **aluminij**, do zelo trdih materialov, kot so **visokolegirana jekla, INOX in keramika**. Dolžina brez nasadila 100 mm.

Prednosti:

- **Velika odpornost proti koroziji**
- **Od 3- do 6-krat daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi pilami.**
- **Pri obdelavi zelo mehkih materialov se brusna zrna ne zamažejo.**

Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	100 mm
Presek	5,8 × 5,8 mm
Opis oblike	pravokotna
Vrsta naseka	nasek 2
Vrsta izdelka	Večnamenske pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		

Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno
INOX	primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	primerno
suho	primerno