



Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: UNIFORM



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavljami ter močnim držalnim magnetom. Nova generacija različice **UNIFORM**. **Izredno robustna**, z inteligentnim prikazom stanja napolnjenosti in dodatno točkovno svetlobo. Zaponka za pas.

Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, **homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve**.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilno postajo in USB-polnilnim kablom, brez vmesnika za priključitev na 220 V.

Tehnični opis

Svetlobni tok	500 lm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Sijalke	LED modul

Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok, stopnja 2	250 lm
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Celotna dolžina	190 mm
Celotna širina	60 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Čas obratovanja	3 h
Čas delovanja v 2. stopnji	6 h
Masa	265 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	UNIFORM
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Polnilnik akumulatorjev USB Tip CABLE	081512 CABLE
---------------------------------------	--------------