

LOCTITE.**Sredstvo za varovanje vijakov, 250 ml, Oznaka proizvajalca: 2701**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083303 2701
GTIN	5010266191508
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tekoče lepilo za varovanje vijčnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Izredno primerno za uporabo na pasivnih površinah kot so npr. visokolegirana CrNi-jekla.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	LOCTITE 2701
---------------------	--------------

Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Za velikost navoja M do	M20
Minimalni odlomni moment	38 Nm
Kemična osnova	Dimetakrilat ester
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Barva	zelena
Obstojnost od datuma proizvodnje	17 mesec
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Količina polnjenja	250 ml
Oblika	tekoče
Vnetišče	93 °C
Maksimalna velikost reže	0,1 mm
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Galvanizirane površine
Primerno za material	kovinski
Lastnost	Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Lastnost	Tolerantnost na olje
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Funkcionalna trdnost po	6 h
Trdnost po	10 min
Dinamična viskoznost	500 - 900 mPas
Demontaža	za velike obremenitve
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	250 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

