

**Garant****Držalo za pehanje profila, metrično  $\varnothing d = 12 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  držala DS: 22mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293023 22
GTIN	4062406128937
Razred artikla	29K

## Opis

**Primerno za:**

CNC- in konvencionalne stroje.

**Dodatni pribor:**

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

**Napotek:**

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen  $\varnothing$  noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

## Tehnični opis

L	46 mm
Dolžina držala $L_s$	50 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
$\varnothing$ držala $D_s$	22 mm
$\varnothing d$	12 mm

## Podatkovni list

Ø D	44 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

### Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 5 mm	293006 5
Šestilni ključ za Ø držala 16 mm	293006 16
Šestilni ključ za Ø držala 12 mm	293006 12
Šestilni ključ za Ø držala 8 mm	293006 8