

Garant**Držalo za pehanje profila, colsko $\varnothing d = 8$ mm, \varnothing držala DS: 5/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293070 5/8
GTIN	4062406128975
Razred artikla	29K

Opis**Primerno za:**

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Napotek:

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen \varnothing noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

Tehnični opis

L	38 mm
Dolžina držala L_s	35 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
$\varnothing D$	33 mm
$\varnothing d$	8 mm

Podatkovni list

Velikost držala	5/8 col
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 8 mm	293006 8
Šestilni ključ za Ø držala 5 mm	293006 5
Šestilni ključ za Ø držala 12 mm	293006 12
Šestilni ključ za Ø držala 16 mm	293006 16