

Garant**Držalo za pehanje profila, colsko $\varnothing d = 16$ mm, \varnothing držala DS: 1.1/4col****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293076 1.1/4 |
| GTIN | 4062406129057 |
| Razred artikla | 29K |

Opis**Primerno za:**

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Napotek:

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen \varnothing noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------------------|
| L | 76 mm |
| Dolžina držala L_s | 50 mm |
| Vrsta držala | Cilindrično držalo |
| $\varnothing D$ | 58 mm |
| $\varnothing d$ | 16 mm |

Podatkovni list

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Velikost držala | 1.1/4 col |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |

Pribor

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Šestilni ključ za Ø držala 5 mm | 293006 5 |
| Šestilni ključ za Ø držala 16 mm | 293006 16 |
| Šestilni ključ za Ø držala 12 mm | 293006 12 |
| Šestilni ključ za Ø držala 8 mm | 293006 8 |