

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični Ø d = 8 mm, TiN, 4-kotnik: 4,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293050 4,5
GTIN	4062406129453
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
  - **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**
- Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).

**Tehnični opis**

L	7,5 mm
Zev ključa	4,5 mm

Rezalni material	HSS
Toleranca	+0,09 do +0,12 mm
Profil	4-kotnik
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila