



Univerzalno digitalno pomično merilo DIGI ULISSE I/E, Merilno območje: 400mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	417700 400
GTIN	2050001778031
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje meritve z zamenljivimi merilnimi nastavki.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Zamenljivi merilni nastavki z \varnothing kroglice 3 mm in vpenjalno pušo z notranjim navojem M 2,5.

Dodatni pribor:

Za vel. 400–650 so uporabna vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 – 4910 z navojem M2,5, podatkovni kabel art. 498948.

Napotek:

Drugi merilni nastavki po ponudbi.

Tehnični opis

Zunanje merilno območje	0 - 320 mm
Dolžina konic	103 mm
Merilno območje	0 - 400 mm
Kalibriranje	A1
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Ø kroglice merilnega nastavka	3 mm
Notranje merilno območje	42 - 400 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkKS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500

Pribor

Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Pribor za pomična merila Tip TAST	417701 TAST
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2

Jekleno tipalo Tip 18/3

434900 18/3

Pribor za pomična merila Tip BUCHSE

417701 BUCHSE