



Univerzalno digitalno pomično merilo DIGI ULISSE I/E, Merilno območje: 500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	417700 500
GTIN	2050001780072
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje meritve z zamenljivimi merilnimi nastavki.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Zamenljivi merilni nastavki z \varnothing kroglice 3 mm in vpenjalno pušo z notranjim navojem M 2,5.

Dodatni pribor:

Za vel. 400–650 so uporabna vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 – 4910 z navojem M2,5, podatkovni kabel art. 498948.

Napotek:

Drugi merilni nastavki po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina konic	103 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Notranje merilno območje	42 - 500 mm
Zunanje merilno območje	0 - 420 mm
\varnothing kroglice merilnega nastavka	3 mm

Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 500 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Pribor za pomična merila Tip TAST	417701 TAST
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032

Pribor za pomična merila Tip BUCHSE	417701 BUCHSE
Priključni kabel Tip R2	498948 R2