

LENOX **Hitrovpenjalno držalo, Tip: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589314 30
GTIN	5706915077674
Razred artikla	58Z

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalno držalo za hitro menjavo orodja (izvlečete, zavrtite in se zaskoči).

Obseg dobave:

Vklj. s centrinnim svedrom HSS.

Napotek:

Za vpenjanje na stacionarnih strojih z drugim vpenjalom izberite 6-kotno vrtalno glavo art. 342220 vel.16/16 in ustrezen trn.

Za vpenjalo MK2 npr. trn art. 342500 vel. 2/16.

Tehnični opis

Zev ključa držala	9,5 mm
Oblika držala	6-kotnik
za Ø žage za luknje	14 - 30 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalno držalo

