

Garant GRIDLINE

Oporna noga za kotne delovne plošče, nastavljiva po višini, Tip: 1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927112 1
GTIN	4062406128777
Razred artikla	9GG

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Oporna noga za kotne delovne plošče iz jeklene cevi. Višina je nastavljiva v rastru 50 mm, od 750 do 1050 mm. Z odprtini za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Oporna noga vključno z 1 parom kotnih ojačitev art. 927122, vel. 1

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Območje nastavljanja višine: 750 - 1050 mm

Širina: 50 mm

Globina: 50 mm

Tehnični opis

Širina	50 mm
Globina	50 mm

Območje nastavljanja višine	750 - 1050 mm
Raster nastavljanja višine	50 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Oporna noga za kotne delovne plošče, nastavljiva po višini Tip 2	927112 2
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1