

Garant**Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094101 10
GTIN	4062406128906
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

GARANT – rokavice za varilce iz brazdastega kozjega usnja z značilnim dizajnom GARANT. Kakovostna obdelava in anatomska oblika za najvišjo stopnjo občutka pri dotiku za vodenje anode med postopkom varjenja s hkratno dobro zaščito. Notranja stran zavihka je iz lanene tkanine, ki omogoča visoko udobje nošenja in vpija znoj. Zelo primerno za varilni postopek WIG.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Kategorija zaščite	Kategorija III
Velikost rokavic	10
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo

Dolžina	350 mm
Debelina	0,8
Nosilni material	Kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Masa	157 g
Material	Brazdasto kozje usnje
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	bela/rjava
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce