

Garant**Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094101 9
GTIN	4062406128890
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

GARANT – rokavice za varilce iz brazdastega kozjega usnja z značilnim dizajnom GARANT. Kakovostna obdelava in anatomsko oblika za najvišjo stopnjo občutka pri dotiku za vodenje anode med postopkom varjenja s hkratno dobro zaščito. Notranja stran zavihka je iz lanene tkanine, ki omogoča visoko udobje nošenja in vpija znoj. Zelo primerno za varilni postopek WIG.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo

Dolžina	350 mm
Debelina	0,8
Nosilni material	Kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Masa	157 g
Material	Brazdasto kozje usnje
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	bela/rjava
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce