

**HOLEX****Delovne rokavice, par z vozlički, Velikost rokavic: 6****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094287 6      |
| GTIN                  | 4062406128852 |
| Razred artikla        | 02H           |

**Opis****Izvedba:**

Delovne rokavice z dodatnimi vozlički za boljši oprijem.

Delovne rokavice s PU-nitril prevleko na vodni osnovi za dober občutek otipa in zanesljiv oprijem v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Dobro prileganje in natančnost zaradi inovativne tehnologije pletenja s poliamidnimi in Lycra-vlakni. **Brez DMF.** Posebej primerne za montažo majhnih delov, prevzem in odpremo blaga ter vzdrževalna dela.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic     | 6                            |
| Kategorija zaščite   | Kategorija II                |
| Vrsta rokavic        | Večnamenske delovne rokavice |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Vsebina              | 12   |
| Lastnosti rokavic    | Brez DMF   |
| Lastnosti rokavic    | Prijazno za kožo alergikov                                   |
| EN 388               | 4131X  |
| Nosilni material     | Lycra®, poliamid   |
| Prevleka             | PU na vodni osnovi/nitril                                    |
| Različica prevleke   | Prevleka dlani   |
| Področje uporabe     | Večnamensko  |
| Dolžina              | 255 mm   |
| Barva                | črna/siva  |
| Tehnologija pletenja | 15G  |
| AQL                  | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. |
| Uporaba              | za večkratno uporabo   |
| Vrsta izdelka        | Večnamenske delovne rokavice                                 |