

ejendals

Rokavice za varilce, par Tegera® 126A, Velikost rokavic: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094123 9
GTIN	7340118312330
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Nepodložene delovne rokavice za varilce z **izjemno občutljivostjo prijemanja** (stopnja 5 v skladu s standardom EN 420) in odličnim prileganjem. Ojačan kazalec in šivi ojačani z vlakni Kevlar® za uporabo v zahtevnem delovnem okolju. Odpornost na prenos toplote do 100 °C.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Kategorija zaščite	Kategorija III
Velikost rokavic	9
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	310 mm

Nosilni material	Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Vsebina	12
Material	Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	rumena/bela
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce