

ejendals

Rokavice za varilce, par Tegera® 126A, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094123 10
GTIN	7340118312255
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Nepodložene delovne rokavice za varilce z **izjemno občutljivostjo prijemanja** (stopnja 5 v skladu s standardom EN 420) in odličnim prileganjem. Ojačan kazalec in šivi ojačani z vlakni Kevlar® za uporabo v zahtevnem delovnem okolju. Odpornost na prenos toplote do 100 °C.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Velikost rokavic	10
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	310 mm

Nosilni material	Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Vsebina	12
Material	Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	rumena/bela
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce