



LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: PEN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za **odlično reprodukcijo barv** in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljala dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. **Zamenljiva steklena leča** in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevem čiščenju. **MATCHPEN.** Majhna palična svetilka s funkcijo fokusiranja za koncentrirano osvetlitev med 10° in 70°. Idealna za ugotavljanje prask in sledi brušenja pri kontroli kakovosti.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. 2 × AAA-baterija.

Tehnični opis

Barva svetlobe	realna svetloba
Število vključenih baterij	2
Svetlobni tok	100 lm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Micro, AAA
Celotna širina	16 mm
Čas obratovanja	2 h
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Vrednost CRI	95
Celotna dolžina	150 mm
Masa	60 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	MINI
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3