

Garant**Tlačni razpršilniki, Tip: VL1****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083512 VL1 |
| GTIN | 4062406129934 |
| Razred artikla | 01A |

Opis**Izvedba:**

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva **pršilna šoba**, za nastavitvev od pršilne megle do curka.

Tlačni razpršilniki GARANT z vidno skalo in stabilno nogo. Enostavna dodelitev zaradi enake barve pokrova pršilne glave in posode. Pokrov pršilne glave in posoda za tekočino v beli barvi.

Uporaba:

Odporno proti **običajnim alkalnim tekočinam in alkoholom.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Material tesnila | EPDM |
| Material pršilne glave | PP |
| Prostornina | 1,5 l |
| Maksimalni obratovalni tlak | 3 bar |
| Vrsta izdelka | Ročni pršilnik |

