

**Garant****Tlačni razpršilniki, Tip: VL1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083512 VL1
GTIN	4062406129934
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva **pršilna šoba**, za nastavitvev od pršilne megle do curka.

Tlačni razpršilniki GARANT z vidno skalo in stabilno nogo. Enostavna dodelitev zaradi enake barve pokrova pršilne glave in posode. Pokrov pršilne glave in posoda za tekočino v beli barvi.

**Uporaba:**

Odporno proti **običajnim alkalnim tekočinam in alkoholom.**

**Tehnični opis**

Material tesnila	EPDM
Material pršilne glave	PP
Prostornina	1,5 l
Maksimalni obratovalni tlak	3 bar
Vrsta izdelka	Ročni pršilnik

