



Tlačni pršilnik z 2 različnima pršilnima šobama, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083515 2
GTIN	2050001652898
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva **pršilna šoba**, za nastavitvev od pršilne megle do curka.

2 pršilni šobi različnih **dolžin, prši v vse smeri.**, tesnilo iz vitona. Preklop za neprekinjeno pršenje.

Uporaba:

Odporno proti običajnim tekočinam, **ki vsebujejo topila**, ogljikovodikom (sredstvo za čiščenje zavor), mineralnim oljem in mastem. **Ni primerno za agresivne tekočine**, ki bi lahko poškodovale tesnilo iz vitona.

Tehnični opis

Material tesnila	Viton
Material pršilne glave	PA
Material pršilne šobe	medenina
Prostornina	2 l
Maksimalni obratovalni tlak	3 bar

Vrsta izdelka

Ročni pršilnik

Pribor

Pribor za tlačni pršilnik art. 083515

083513