

Garant**Tlačni razpršilniki, Tip: VA1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083512 VA1
GTIN	4062406130220
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva **pršilna šoba**, za nastavitvev od pršilne megle do curka.

Tlačni razpršilniki GARANT z vidno skalo in stabilno nogo. Enostavna dodelitev zaradi enake barve pokrova pršilne glave in posode. Pokrov pršilne glave in posoda za tekočino v jekleno modri barvi.

Uporaba:

Odporno proti običajnim tekočinam, ki **vsebujejo kisline**.

Tehnični opis

Material tesnila	Viton
Material pršilne glave	PP
Prostornina	1,5 l
Maksimalni obratovalni tlak	3 bar
Vrsta izdelka	Ročni pršilnik

