



## Spajkalna postaja, Oznaka proizvajalca: PICO



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082301 PICO
GTIN	
Razred artikla	04K

### Opis

#### Izvedba:

Spajkalne postaje z regulacijo temperature s keramičnim PTC-grelnim elementom in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur z notranjim ogrevanjem (natančno zajemanje temperature). Enostaven koncept upravljanja pri i-CON PICO za začetnike. Univerzalna uporaba. Najmanjša možna odlagalna površina in pametne funkcije, nastavljive prek kartice Micro-SD.

#### Uporaba:

Za vse potrebe spajkanja v elektroniki in elektrotehniki.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	PICO
Zmogljivost segrevanja	80 W
Čas segrevanja na 280 °C	pribl. 9 s
Moč segrevanja	230 W
Območje regulacije temperature spajkalne konice	150 - 450 °C
Masa spajkalnika brez priključka	30 g
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Spajkalna postaja

**Pribor**

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082365 1,5
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca CDLF16	082401 CDLF16
Razspajkalna črpalkaPDD03, iz antistatične umetne mase	082355
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca PDLF10	082401 PDLF10
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca CDLF12	082401 CDLF12
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca CDLF24	082401 CDLF24
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca CDLF32	082401 CDLF32
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca PDLF07	082401 PDLF07
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm	082365 1