

HEDI

Kabelski boben iz umetne mase, Tip: 40B2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081125 40B2
GTIN	
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali. S samozapiralnimi pokrovi. Za **stalno** uporabo na prostem. Ustreza DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

PU-oklepni kabel Plus.

Presek vodnika 2,5 mm. Na kablu montirana **osebna zaščita PRCD-S**. Nazivni sprožilni tok 30 mA, sprožilni čas ≤ 30 ms.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Tip	40B2
Dolžina kabla	40 m
Material kabla	Oklepni kabel

Omrežna napetost	250 V
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Struktura kabla	3G2,5
Razred kabla	H07BQ-F
Vrsta IP-zaščite	IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Material ohišja	Umetna masa
Število letav z vtičnicami	3
Napajanje	Omrežno napajanje
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni