

HOLEX**Delovna miza z 2 predaloma in 3 krilnimi vrati, Dolžina plošče: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	929550 2000
GTIN	4062406130046
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

- Delovna plošča debeline 40 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
- Podstavna omara – zvarjena jeklena pločevina.
- Predali iz jeklene pločevine, vodila predalov s kolesci iz materiala Delrin.
- Vrata iz jeklene pločevine, z ročajem iz umetne mase, kot odpiranja 180° in tečaji s samostojnim zapiranjem.
- Centralna cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 180

Prednja višina predala (desno) v mm: 180

Višina vrat (levo) v mm: 360

Višina vrat (sredina) v mm: 540

Višina vrat (desno) v mm: 360

Dodatni pribor:

Za pripadajočo polico glejte art. 929581.

Lakiranje:Korpus RAL 7035 svetlo siva, fronte antracit RAL 7016, **prašno barvano, police in odlagalne police pocinkane.****Napotek:**

Druge možnosti za prednje stranice: svetlo siva RAL 7035, signalno modra RAL 5005. Posebno lakiranje ni mogoče.

Tehnični opis

Debelina delovne plošče	40 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Uporabna globina predalov	520 mm
Višina vrat (desno)	360 mm
Širina spodnje omare	1775 mm
Višina	850 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	900 kg
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Masa	113 kg
Globina spodnje omare	630 mm
Delovna miza za postavitve v vrsto	ne – prevelik previs delovne plošče
Centralno zaklepanje delovne mize	da
Višina vrat (levo)	360 mm
Število predalov	2
Globina delovne plošče	700 mm
Uporabna širina predalov	490 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	100 kg
Debelina plošče	40 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	90 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Izravnava višine	20 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša za ključavnico 225-010-9 brez cilindričnega vložka

914202