

HOLEX**Delovna miza s 3 predali in 1 krilnimi vrati, Dolžina plošče: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	929540 2000
GTIN	4062406130039
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

- Delovna plošča debeline 40 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
- Podstavna omara – zvarjena jeklena pločevina.
- Predali iz jeklene pločevine, vodila predalov s kolesci iz materiala Delrin.
- Vrata iz jeklene pločevine, z ročajem iz umetne mase, kot odpiranja 180° in tečaji s samostojnim zapiranjem.
- Centralna cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 180; 180; 180

Višina vrat (desno) v mm: 540

Dodatni pribor:

Za pripadajočo polico glejte art. 929581.

Lakiranje:Korpus RAL 7035 svetlo siva, fronte antracit RAL 7016, **prašno barvano, police in odlagalne police pocinkane.****Napotek:**

Druge možnosti za prednje stranice: svetlo siva RAL 7035, signalno modra RAL 5005. Posebno lakiranje ni mogoče.

Tehnični opis

Centralno zaklepanje delovne mize	da
-----------------------------------	----

Masa	113 kg
Višina vrat (desno)	540 mm
Višina	850 mm
Delovna miza za postavitve v vrsto	ne – prevelik previs delovne plošče
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Število predalov	3
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	900 kg
Uporabna širina predalov	490 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Globina delovne plošče	700 mm
Globina spodnje omare	630 mm
Debelina delovne plošče	40 mm
Uporabna globina predalov	520 mm
Širina spodnje omare	1775 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	100 kg
Debelina plošče	40 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	90 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Izravnava višine	20 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša za ključavnico 225-010-9 brez cilindričnega vložka

914202