

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 882, Velikost rokavic: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094366 11
GTIN	7392626040236
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 882. Sintetična rokavica s polno prevleko iz nitrilne pene in dobrim oprijemom. Zaradi tesnega prilaganja in dobrega občutka je rokavica idealna za finomehanična opravila v **vlažnem ali mastnem delovnem okolju. Kontaktna toplota do 100 °C.**

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	11
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX

Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Popolna prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črn
Tehnologija pletenja	15G
Kontaktna vročina do	100 °C
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice