

Mahr**Majhen merilnik dolžine Precimar, Tip: 0-60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424920 0-60
GTIN	4059192064624
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Majhen merilnik dolžine za hitra in natančna merjenja v proizvodnji. Po višini brezstopenjsko nastavljiva odlagalna miza (Ø 60 mm). Zaščita vstavljenega merila z vgrajeno spojko. Merilne površine kaljene. Možnost uporabe z vsemi prikaznimi napravami z vpenjalnim stebлом 8 mm (dobavljivo po ponudbi).

Prednost, oglaševalsko besedilo:

Merilna miza za merjenje krajših dolžin Precimar SM 60 je preprosta za upravljanje in omogoča hitro, natančno merjenje obdelovancev.

- **Preprosta postavitve naprave**
- **Možnost postavitve v bližini proizvodne linije zaradi robustne izvedbe**
- **Hitra prilagoditev novim obdelovancem**
- **Prosta izbira merilnih pripomočkov (npr. digitalne merilne ure, merilnega tipala itd.)**
- **Merilne površine s kaljeno tipalno površino**
- **Zaščita vstavljenega merila z vgrajeno spojko**
- **Možnost uporabe različnih merilnih nastavkov**
- **Upravljanje za levičarje in desničarje**
- **Pomična merilna ročica**

Obseg dobave:

Brez komparatorja ali merilne ure.

Dodatni pribor:

Merilna ura art. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktni merilnik dolžine 434707 vel. 1200; induktivno tipalo 434760 vel. 2004M

Tehnični opis

Merilno območje	25 mm
Planparalelnost merilnih ploskev	1 μ m
Ø merilne ploskve	6 mm
Merilna sila	1 \pm 0,2 N
Masa	9 kg
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem