

**Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 3Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	655500 3
GTIN	4562135127121
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.

Merilna enota: Nm.

Funkcija:

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijčnih zvez in za kontrolne meritve.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Način priključka	nepomična
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Preklop odčitavanja	Nm
Višina glave h	63 mm
Celotna dolžina L	205 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	170 mm
Območje vrtilnega momenta	0,3 - 3 Nm
Kalibriranje	O3
Standard	DIN EN ISO 6789
Prikazovalnik	analogni
Merilno orodje	mehansko
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Širina glave b	37 mm
Maksimalni vrtilni moment	3 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Masa	330 g
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Signalizacija sproženja	optično
Nastavitev sprožilne vrednosti	Pomožni kazalec
Merilni postopek	Vrtilni moment
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Delitev skale, 1 črtica =	0,05 Nm
Povratne informacije	s prikazom
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	da
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm

020030 400/2